

LANDY Jean Claude

Tel 06 66 65 09 96

Lentilles « adhésives »

Pour lunettes ordinaires cycliste presbyte



JC

Adaptation réalisée /JC

Les lentilles du · 20/20 d'Optix adhèrent fermement à votre verre en utilisant juste une goutte d'eau, elles sont complètement démontables et réutilisables. Elles laissent des lunettes de soleil exemptes de n'importe quelles lignes indicatrices ou résidu collant. Ils sont simples à employer et peuvent être placés et équilibrés pour adapter n'importe quel modèle ou taille de lunettes de soleil. Ils sont également idéaux pour des verres de sûreté, des verres d'ordinateur, des pare-soleil de casque de vol et de cycle, des lunettes de ski et de beaucoup d'autres types d'eyewear. Chaque objectif du · 20/20 d'Optix est manufacturé du plastique flexible micro-mince d'optique-catégorie et a une forme de demi-lune conçue pour couvrir approximativement le fond intérieur 25% de vos objectifs eyewear standard. Cependant, les objectifs peuvent être facilement équilibrés à l'ajustement pour des applications spéciales, et égalisent peuvent être placés sur le dessus pour le travail aérien. Ils sont incroyablement souples. L'installation des objectifs du · 20/20 d'Optix est rapide et facile. D'abord, laver votre eyewear avec de l'eau le savon et doux pour s'assurer que les objectifs sont propres et exempts d'huile. Alors appliquer une goutte d'eau plate à l'intérieur de l'objectif et placer la loupe du · 20/20 d'Optix en position, généralement au bord intérieur inférieur de l'objectif, avec le côté convexe du · 20/20 d'Optix contre l'objectif. Serrer le · 20/20 d'Optix en place avec un mouvement de roulement de votre doigt afin de serrer dehors toutes les bulles d'air. Enlever l'excès d'eau avec un tissu. Répéter pour l'autre objectif. Laisser sécher alors votre eyewear pendant une heure ! Une fois appliqué de cette façon, votre eyewear peut être essuyé ou être lavé avec de l'eau et du savon et sans risque de déloger les loupes du · 20/20 d'Optix. Pourtant les objectifs du · 20/20 d'Optix peuvent être facilement enlevés et remplacés, ou transférés à un autre ensemble de verres. Les objectifs du · 20/20 d'Optix sont disponibles dans six puissances magnifiantes de 1.25 à 3.00 dioptries (voir le diagramme à la droite). Choisir votre force idéale

Note Jean Claude : mon but étant de lire de façon occasionnelle (montre ,carte routière kilomètres ou quelques lignes de texte) pour ma part je coupe ces lentilles souples en deux ; en équipe deux paires de lunettes ! et laisse ainsi un maximum de surface lunette libre.

Prix environ 40 euros ; a commander : Grand Optical Défense (ou autre) après avoir demandé à tester la puissance nécessaire avec des « verres classiques »

Jean Claude tel mob 06 66 65 09 96 .